



## Schlau installieren mit Philips als Systemlieferant: Optimale Sicherheit und optimale Lampenlebensdauern !

letzte Aktualisierung: 02/2007

### Empfohlene Kombinationsliste: Entladungslampe + Vorschalt-/Zündgerät

Lampe	konventionelle Vorschalt elektronik (KVG)				elektronische Vorschalt elektronik (EVG) bzw. alternatives KVG		
	Zündgerät	Bestell-Nr. (ZG)	Vorschaltgerät	Bestell-Nr. (KVG)	Vorschaltgerät	Bestell-Nr.	Besonderheit der Alternative
<b>SON (-E, -T, PIA Plus, PIA Hg-free, Greenpower, Agro) = alle Typen aber nicht SON-I, SON-H</b>							
50W	SND57	871150074315230	BSN50L33	871150092024931			
70W	SND58	871150093068230	BSN70L33TS	871150005968031	HID PV 70 SON/CDO	871150093024830	EVG, flimmerfreies Licht
100W	SND58	871150093068230	BSN100L33TS	871150005972731	HID PV 100 SON/CDO	871150092898630	EVG, flimmerfreies Licht
150W	SND58	871150093068230	BSN150L33TS	871150005960430	HID PV 150 SON/CDO	871150092900630	EVG, flimmerfreies Licht
250W	SND58	871150093068230	BSN250L33TS	871150005964230			
400W	SND58	871150093068230	BSN400L33TS	871150005976530			
600W	SND58	871150091557330	BSN600L302	871150074433330			
1000W	SN59	871150091557330	BSN1000L78	871150006236900			
<b>SON-I</b>							
50W	nicht erforderlich		BSN50L33	871150092024931			
70W	nicht erforderlich		BSN70L33TS	871150005968031			
<b>SON-H</b>							
110W	nicht erforderlich		BHL125L202	871150091943431			
220W	nicht erforderlich		BHL250L202	871150073816530			
350W	nicht erforderlich		BHL400L202	871150073920930			
<b>CDM (T, TD, TP, R PAR, R111, SA)</b>							
35W	SND58*	871150093068230	BMH 35L307TS	871150091977930	HID PV C 035/S CDM	871150093008830	EVG, flimmerfreies Licht, längere Lampenbensdauer
70W	SND58*	871150093068230	BMH 70L202TS	871150092022531	HID PV C 070/S CDM	871150093006430	EVG, flimmerfreies Licht, längere Lampenbensdauer
150W	SND58*	871150093068230	BSN150L33TS	871150005960430	HID PV 150/S CDM	871150074875130	EVG, flimmerfreies Licht, längere Lampenbensdauer
250W	keines, nur EVG-Betrieb: * auch SUD40S 871150093035430 möglich				HID-PV Xt 250/S CDM	871150090957230	EVG, flimmerfreies Licht, längere Lampenbensdauer
<b>CDM-TC</b>							
35W	SN58 T15	871150074317630	BMH 35L307TS	871150091977930	HID PV C 035/S CDM	871150093008830	EVG, flimmerfreies Licht, längere Lampenbensdauer
70W	keines, nur EVG-Betrieb:				HID PV C 070/S CDM	871150093006430	EVG, flimmerfreies Licht, längere Lampenbensdauer
<b>CDM-Tm (Mini)</b>							
20W	keines, nur EVG-Betrieb:				HID-PV m 020 mCDM	871150053608230	EVG, flimmerfreies Licht, längere Lampenbensdauer
35W	keines, nur EVG-Betrieb:				HID-PV m 035 mCDM	871150091062230	EVG, flimmerfreies Licht, längere Lampenbensdauer
<b>CDO-TT/ET</b>							
70W	SND57	871150074315230	BSN70L33TS	871150005968031	HID PV 70 SON/CDO	871150093024830	EVG, flimmerfreies Licht, längere Lampenbensdauer
100W	SND58	871150093068230	BSN100L33TS	871150059722731	HID PV 100 SON/CDO	871150092898630	EVG, flimmerfreies Licht, längere Lampenbensdauer
150W	SND58	871150093068230	BSN150L33TS	871150005960430	HID PV 150 SON/CDO	871150092900630	EVG, flimmerfreies Licht, längere Lampenbensdauer
250W	SND58	871150093068230	BSN250L33TS	871150005964230			
<b>SDW-T, -TG (Mini)</b>							
35W	CSLS35	871150091112430	BSL35 L307	871150091905230			
50W	CSLS50	871150090808730	BSL50 L307	871150092035531			
100W	CSLS100	871150090870430	BSL100 L307	871150091530630			
50W (-TG)	keines, nur EVG-Betrieb:				HID-PV C 050/S SDW-TG	871150090910730	EVG, flimmerfreies Licht, längere Lampenbensdauer
100 W (-TG)	keines, nur EVG-Betrieb:				HID PV C 100/S SDW-TG	871150090908430	EVG, flimmerfreies Licht, längere Lampenbensdauer



## Schlau installieren mit Philips als Systemlieferant: Optimale Sicherheit und optimale Lampenlebensdauern !

letzte Aktualisierung: 02/2007

### Empfohlene Kombinationsliste: Entladungslampe + Vorschalt-/Zündgerät

Lampe	konventionelle Vorschaltelronik (KVG)				elektronische Vorschaltelronik (EVG) bzw. alternatives KVG		
	Zündgerät	Bestell-Nr. (ZG)	Vorschaltgerät	Bestell-Nr. (KVG)	Vorschaltgerät	Bestell-Nr.	Besonderheit der Alternative
<b>HPI (-T) (Plus) sowie BU(P)-Typen; S-Versionen ohne externes Zündgerät !</b>							
250W	SI51	871150091553530	BSN250L33TS	871150005964230	BHL250L202	871150073816530	HPL-Vorschaltgeräte (KVGs) liefern bei HPI Plus Lampen weniger Licht aber eine um ca. 400K höhere Farbtemperatur
400W	SI51	871150091553530	BSN400L33TS	871150005976530	BHL400L202	871150073920930	
1000W	SI52	871150091554230	BHL1000L78	871150006236900			
2000W/230	SI52	871150091554230	BHL2000L50	871150006385400			
2000W/400	SI54	871150091548130	BHL2000L76	871150006384700			
<b>HPL (-N, -R, -Comfort) und HPL 4</b>							
50W	nicht erforderlich		BHL50L40	871150091927431			
80W	nicht erforderlich		BHL80L40	871150091935931			
125W	nicht erforderlich		BHL125L202	871150091943431			
250W	nicht erforderlich		BHL250L202	871150073816530			
400W	nicht erforderlich		BHL400L202	871150073920930			
700W	nicht erforderlich		nicht Philips	nicht Philips			
1000W	nicht erforderlich		BHL1000L78	871150006237600			
<b>MHN (LA, SA) 230V</b>							
1000W	SN59	871150091557330	BSN 1000 L78	871150006236900			
1800W	SN59	871150091557330	BMH1800L78	871150005990100			
<b>MHN (LA, SA) 400V</b>							
1800W	nicht Philips		BHD2000L76	871150074276600			
2000W	nicht Philips		BHD2000L76	871150074276600			
<b>MHN-T ArtColour</b>							
400W	SI52	871150091554230	BHL400L202	871150073920930			
<b>SOX</b>							
35W	SX26	871150091590030	BSX355L32	871150092000331	EXC 035 S/50	871150006238330	Verlustärmeres Vorschltgerät
55W	SX72	871150091561030	BSX355L32	871150092000331	EXC 055 S/50	871150006242030	Verlustärmeres Vorschltgerät
90W	SX70	871150091549830	BSX90L40	871150091993931			
135W	SX74	871150091569630	BSX135H96	871150092007230			
180W	SX73	871150092005830	BSX180H96	871150093900530			
<b>SOX-E</b>							
18W	SX26	871150091590030	BSX18L81	871150092040530			
26W	SX26	871150091590030	BSX26L81	871150092049230			
36W	SX72	871150091561030	BSX55H26	871150091996030	EXC 036 S/50	871150006240630	Verlustärmeres Vorschltgerät
66W	SX70	871150091549830	BSX90H26	871150091990830	EXC 066 S/50	871150006244430	Verlustärmeres Vorschltgerät
91W	SX131	871150091589430	BSX91H96	871150092039330	EXC 091 S/50	871150074108030	Verlustärmeres Vorschltgerät
131W	SX131	871150091589430	BSX313H96	871150091978630			